

WCS-1/WCS-4/PMC-10/BF-20

超音波洗浄器と併用する事で相乗効果
用途に合わせてお選び下さい



品名	時計精密部品用洗浄液ナンバーワン
品番	WCS-1
容量	1ℓ(12本1梱包)
用途	時計精密部品等の脱脂洗浄・表面処理
液性	水溶性アルカリ性洗剤
使用法	超音波自動洗浄機ETC-7型の第一洗浄槽に薄めずご使用下さい。
品名	時計精密部品用洗浄液ナンバーフォー
品番	WCS-4
容量	1kg(12缶1梱包)
用途	時計精密部品等の脱脂洗浄・表面仕上
液性	不燃性フッ素系有機溶剤
使用法	超音波自動洗浄機ETC-7型の第二・第三槽にそのままご使用下さい
品名	強力濃縮洗浄液ピーエムシー10
品番	PMC-10
容量	200mℓ(24本1梱包)・1ℓ(12本1梱包)・10kg・20kg
用途	金属表面に光沢を与え、主に貴金属製品の洗浄に効果があります。
液性	水溶性アルカリ性洗剤
使用法	汚れに応じて水で5~10倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。
品名	強力濃縮洗浄液ピーエフ20
品番	BF-20
容量	200mℓ(24本1梱包)・1ℓ(12本1梱包)・10kg・20kg
用途	固着した青棒・白棒等研磨剤・油脂カスの除去、脱脂洗浄に効果があります。
液性	水溶性アルカリ性洗剤
使用法	汚れに応じて水で10~20倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。

VS-*40M

近接5周波卓上大型超音波洗浄器

VS-240M/VS-340M

出力・発振周波数を可変し特徴ある
発振モードごとに異なる洗浄効果を
発揮します。

- モード1 「STANDARD」
パワフルと5マルチの特徴をバランスよく備えムラの少ない洗浄
- モード2 「POWERFUL」
超音波を集中させ頑固な汚れに適した洗浄
- モード3 「5freq.MULTI」
近接した5周波を切り替えて隠れた汚れに適した洗浄
- モード4 「INTERMITTENT」
間欠発振する事で省エネを重視した洗浄

洗浄時間はデジタルタイマーで1~60分を1分単位で設定でき「Co」連続モードを備えます
出力はレベル1(25%)からレベル10(100%)まで10段階の設定が可能です
ヒーターはデジタルで30℃から70℃の範囲で10℃単位で設定可能です
保温に適したヒーターで冬場などは液温上昇に時間が掛かります
ごく少ない水位や空焚き、ピーカーの直置きをエラー検知し停止します



型式	VS-240M
定格入力	1Φ100V50/60Hz450VA
タイマー	1~60分及び連続(デジタル式1分単位)
槽材質	SUS-304(t=0.8mm)
槽内寸法	298W×238D×150H(mm)
ケース材質	SUS-304(t=1.0mm)
本体重量	約7kg
外形寸法	325W×265D×337H(mm)
振動子	ボルト締ランジュバン型
発振周波数	基本40kHz
高周波出力	平均140W最大420W
ヒーター	250W
液温範囲	5~70℃(デジタル式設定10℃単位)
使用溶液	中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤
電源コード	2m
排水バルブ	1/2インチボールバルブ
付属品	フタ・スノコ・コード
型式指定番号	第AU-21021号

型式	VS-340M
定格入力	1Φ100V50/60Hz900VA
タイマー	1~60分及び連続(デジタル式1分単位)
槽材質	SUS-304(t=0.8mm)
槽内寸法	500W×298D×200H(mm)
ケース材質	SUS-304(t=1.0mm)
本体重量	約12kg
外形寸法	530W×325D×388H(mm)
振動子	ボルト締ランジュバン型
発振周波数	基本40kHz
高周波出力	平均280W最大840W
ヒーター	500W
液温範囲	5~70℃(デジタル式設定10℃単位)
使用溶液	中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤
電源コード	2m
排水バルブ	1/2インチボールバルブ
付属品	フタ・スノコ・コード
型式指定番号	第AU-21022号