

WCS-1/WCS-3/PMC-10/BF-20

超音波洗浄器と併用する事で相乗効果用途に合わせてお選び下さい



| | |
|-----|--|
| 品名 | 時計精密部品用洗浄液ナンバーワン |
| 品番 | WCS-1 |
| 容量 | 1ℓ(12本1梱包) |
| 用途 | 時計精密部品等の脱脂洗浄・表面処理 |
| 液性 | 水溶性アルカリ性洗剤 |
| 使用法 | 超音波自動洗浄機ETC-7型の第一洗浄槽に薄めずご使用下さい。 |
| 品名 | 時計精密部品用洗浄液ナンバースリー |
| 品番 | WCS-3 |
| 容量 | 1kg(12本1梱包) |
| 用途 | 時計精密部品等の脱脂洗浄・表面仕上 |
| 液性 | 不燃性フッ素系有機溶剤 |
| 使用法 | 超音波自動洗浄機ETC-7型の第二・第三槽にそのままご使用下さい |
| 品名 | 強力濃縮洗浄液ピーエムシー10 |
| 品番 | PMC-10 |
| 容量 | 200ml(24本1梱包)・1ℓ(12本1梱包)・10kg・20kg |
| 用途 | 金属表面に光沢を与え、主に貴金属製品の洗浄に効果があります。 |
| 液性 | 水溶性アルカリ性洗剤 |
| 使用法 | 汚れに応じて水で5~10倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。 |
| 品名 | 強力濃縮洗浄液ピーエフ20 |
| 品番 | BF-20 |
| 容量 | 200ml(24本1梱包)・1ℓ(12本1梱包)・10kg・20kg |
| 用途 | 固着した青棒・白棒等研磨剤・油脂カスの除去、脱脂洗浄に効果があります。 |
| 液性 | 水溶性アルカリ性洗剤 |
| 使用法 | 汚れに応じて水で10~20倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。 |

VS-＊40M

近接5周波卓上大型超音波洗浄器

VS-240M/VS-340M

NEW

出力・発振周波数を可変し特徴ある発振モードごとに異なる洗浄効果を発揮します。

- モード1 「STANDARD」
パワフルと5マルチの特徴をバランスよく備えムラの少ない洗浄
- モード2 「POWERFUL」
超音波を集中させ頑固な汚れに適した洗浄
- モード3 「5freq.MULTI」
近接した5周波を切り替えて隠れた汚れに適した洗浄
- モード4 「INTEMITTENT」
間欠発振する事で省エネを重視した洗浄

洗浄時間はデジタルタイマーで1~60分を1分単位で設定でき「Co」連続モードを備えます
出力はレベル1(25%)からレベル10(100%)まで10段階の設定が可能です
ヒーターはデジタルで30℃から70℃の範囲で10℃単位で設定可能です
ごく少ない水位や空焚き、ピーカーの直置きをエラー検知し停止します



| | |
|--------|----------------------|
| 型式 | VS-240M |
| 定格入力 | 1Φ100V50/60Hz450VA |
| タイマー | 1~60分及び連続(デジタル式1分単位) |
| 槽材質 | SUS-304(t=0.8mm) |
| 槽内寸法 | 298W×238D×150H(mm) |
| ケース材質 | SUS-304(t=1.0mm) |
| 本体重量 | 約7kg |
| 外形寸法 | 325W×265D×337H(mm) |
| 振動子 | ボルト締ランジュバン型 |
| 発振周波数 | 基本40kHz |
| 高周波出力 | 平均140W最大420W |
| ヒーター | 250W |
| 液温範囲 | 5~70℃(デジタル式設定10℃単位) |
| 使用溶液 | 中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤 |
| 電源コード | 2m |
| 排水バルブ | 1/2インチボールバルブ |
| 付属品 | フタ・スノコ・コード |
| 型式指定番号 | 第AU-21021号 |

| | |
|--------|----------------------|
| 型式 | VS-340M |
| 定格入力 | 1Φ100V50/60Hz900VA |
| タイマー | 1~60分及び連続(デジタル式1分単位) |
| 槽材質 | SUS-304(t=0.8mm) |
| 槽内寸法 | 500W×298D×200H(mm) |
| ケース材質 | SUS-304(t=1.0mm) |
| 本体重量 | 約12kg |
| 外形寸法 | 530W×325D×388H(mm) |
| 振動子 | ボルト締ランジュバン型 |
| 発振周波数 | 基本40kHz |
| 高周波出力 | 平均280W最大840W |
| ヒーター | 500W |
| 液温範囲 | 5~70℃(デジタル式設定10℃単位) |
| 使用溶液 | 中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤 |
| 電源コード | 2m |
| 排水バルブ | 1/2インチボールバルブ |
| 付属品 | フタ・スノコ・コード |
| 型式指定番号 | 第AU-21022号 |